




WAW2000WM



Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Tecla dupla

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang) 2

Materiais

Contém material reciclado (% do peso total do plástico) 39,18 %

Cor Branco-claro

Código RAL 9016

Acabamento Mate

Material Termoplástico

Tratamento Sem tratamento

Dimensões

Altura 55 mm

Largura 55 mm

Profundidade 21 mm

Capacidade

Número de módulos 0

Conexão

Tipo de conector/ficha Sem

Conetividade

Tipo de montagem Montagem de braçadeira

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Segurança

Classe de proteção de entrada (IP) IP20

Resistência ao impactos IK IK05

Utilizável em classe IP mais alta IP44 em combinação com conjunto vedante

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 40 °C

Texto

Modo de instalação Fixação com grampos

Comutador basculante/botão de pressão Para comutadores basculantes/botões de pressão basculantes

Identificação

Sistema de montagem Elemento de controlo

Com gravação Não

Configuração

Com símbolo tátil Não

Adequado para

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sustentabilidade

Sem halogéneos Sim

REACH - livre de SVHC Sim

Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

Cradle to Cradle Certified® Full scope Bronze, version 4.1