



EGN103



Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	230 - 230 V
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	2300 W
---	--------

Éclairage

P. max. avec tubes fluo duo comp. Série	1000 W
Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle	400 VA

Fonctions

Réserve de marche années	5 y
Avec synchronisation réseau	Non
Avec synchronisation quartz	Oui
Nombre de canaux de fonctions	1

Équipement

Précision de marche par jour	1.50 s
Avec un programme à impulsions	Non
Nombre de canaux	1

Raccordement

Type de contact	1x inverseur
-----------------	--------------

Réglages

Programme journalier	Oui
Programme hebdomadaire	Oui
Programme annuel	Non

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - +45 °C
------------------------	-------------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm ²

Textes

Type de raccordement	Avec borne à vis
----------------------	------------------

Dimensions

Hauteur	85 mm
Largeur	35.80 mm
Profondeur	61.60 mm

Principaux attributs électriques

Intervalle minimum entre 2 périodes de commutation	1 min
--	-------

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Illustrations | dessins

