



TR131N

Accoppiatore tra prodotti radio Hager e filari KNX configurazione in ETS e easy

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio tramite cavo bus	30 - 30 V
---------------------------------------	-----------

Connettività

Protocollo radio	Radio KNX
------------------	-----------

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS easy quicklink
---------------------------------------	--------------------------

Potenza

Corrente assorbita	4 mA
--------------------	------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP30
---	------

Numero di moduli

Numero di moduli	0
------------------	---

Frequenza

Frequenza	868300000 - 868300000 Hz
-----------	--------------------------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	0 - 45 °C
-------------------------	-----------

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED	Si
----------------------	----

Connessione

Tipo di collegamento sistema bus	Morsetto di raccordo
Tipo di connettore	Interruttore a pulsante
Sezione ingresso cavo flessibile	0,5 - 2,5 mm ²
Sezione conduttore rigido di ingresso	0,5 - 2,5 mm ²

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----