




WAS4154



### Modulo di alimentazione USB PD, 65 W, A.x/C.x

#### Caratteristiche tecniche

##### Numero di moduli

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 1 |
|------------------|---|

##### Connettività

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Tipo di connessione          | Terminale a vite |
| Tipo di connettore/spina USB | C                |

##### Condizioni di impiego

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tensione nominale | 230 V |
|-------------------|-------|

##### Serie

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Altezza                             | 40 mm |
| Larghezza                           | 40 mm |
| Profondità                          | 40 mm |
| Profondità di installazione         | 32 mm |
| Profondità delle scatole da incasso | 32 mm |

##### Connessione

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Tipo di connettore | USB-C |
|--------------------|-------|

##### Equipaggiamento

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di uscite | 1 |
|------------------|---|

##### Acessori

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta   | No |
| Con fusibile miniaturizzato | No |

##### Materiali

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Colore    | Nero                |
| Materiale | Metallo<br>Plastica |

##### Potenza

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Potenza d'uscita              | 65 W  |
| Potenza assorbita in stand-by | 0,1 W |

##### Condizioni di impiego

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Tensione d'ingresso | 198-275 V |
| Tensione d'uscita   | 5-20 V    |

##### Corrente

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Corrente d'uscita | 3250 mA |
|-------------------|---------|

##### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Senza alogeni                | Sì |
| Conformità REACH – SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |