



HW2E425DE

Disjoncteur Ouvert HW2 66kA 2500A 4P Débrochable pour TU sentinel Energy

Caractéristiques techniques

Courant électrique

| | |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| Courant assigné nominal | 2500 A |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2 | 66 kA |
| Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2 | 66 kA |
| Pouvoir de coupure nominal Ics sous 400V AC selon IEC 60947-2 | 66 kA |

Endurance

| | |
|-----------------------------------------|-------|
| Endurance mécanique nombre de manœuvres | 25000 |
|-----------------------------------------|-------|

Equipement

| | |
|-------------------------------------|---|
| Nombre contact auxiliaire inverseur | 4 |
|-------------------------------------|---|

Tension

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Tension assignée d'isolement | 1000 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 12000 V |
| Type de tension d'alimentation | AC |

Valeur de résistance

| | |
|--------------------|----------------|
| Résistance interne | 16 $\mu\Omega$ |
|--------------------|----------------|

Architecture

| | |
|-----------------|----------------------|
| Nombre de pôles | 4 |
| Type de boîtier | Débrochable |
| Type de pôles | 4P4D N:0/50/100/200% |

Déclenchements

| | |
|---------------------------------|-------|
| Temps de réponse à la fermeture | 50 ms |
|---------------------------------|-------|

Puissance

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Puissance dissipée totale sous IN | 359,40 W |
|-----------------------------------|----------|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |