



HF2W420FSAI-MTS_G

Interruptor HW2 2000A 4P HC/VC

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente nominal	2000 A
------------------	--------

Arquitetura

Número de polos	4
Tipo de construção do dispositivo	Fixo incorporado

Tensão

Tensão nominal de isolamento U_i	1000 V
Tensão nominal de resistência a impulsos U_{imp}	12000 V

Corrente elétrica

Corrente nominal de resistência de curta duração I_{cw} $t=1$ S 220 - 240 V AC de acordo com a IEC60947-3	66 kA
Corrente nominal de resistência de curta duração I_{cw} $t=1$ S 380 - 415 V AC de acordo com a IEC60947 - 3	66 kA

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 70 °C
------------------------------	-------------

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim