



FP93W11N

**Wandler- und Messschr, Univ. N, 1400x800x205, 2ZF, APZ, NAR NH2 SUT, AAR Lasttr. 250A**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Höhe                       | 1400 mm  |
| Breite                     | 800 mm   |
| Tiefe                      | 205 mm   |
| Breite/Dicke Sammelschiene | 5 - 5 mm |
| Höhe Sammelschiene         | 12 mm    |

**Ausstattung**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Anzahl Felder                       | 3 |
| Anzahl Zählerplätze <=63 A          | 1 |
| Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE | 1 |
| Anzahl Reihen                       | 9 |
| Anzahl Sammelschienendurchführungen | 2 |

**Sicherheit**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP44            |
| Schutzklasse                   | Schutzklasse II |

**Abdeckung, Tür**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Anzahl Schranktüren        | 2                       |
| Anzahl der Schlosser       | 1                       |
| Ausführung des Handgriffes | Klapgriff mit Vorreiber |

**Werkstoff**

|            |          |
|------------|----------|
| Farbe      | Reinweiß |
| RAL Nummer | 9010     |

**Netzform**

|          |      |
|----------|------|
| Netzform | TN-S |
|----------|------|

**Anschluss**

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Art der Sammelschieneneinspeiseklemme | Ohne Sammelschieneneinspeiseklemme |
| Anzahl der RJ45 Anschlüsse            | 1                                  |

**Abbildungen | Zeichnungen**

