



XVR107S

## E-Ladestationwitty one 1x11kW 3ph+N T2S Stecker

### Technische Eigenschaften

#### Leistung

Leistung pro Ladepunkte	11 kW
Anschlussleistung	0.1 - 11 kW

#### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

#### Spannungsversorgung

Anzahl der Phasen für Einspeisung	3
-----------------------------------	---

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

#### Anschlussmöglichkeiten

Anzahl der Ladepunkte	1
-----------------------	---

#### Funktionen

Mit Lastmanagement	Nein
--------------------	------

#### Ausstattung

Anzahl der Steckdosen	0
Mit Leitungsschutzschalter	Nein
Notentriegelung bei Stromausfall	Ja

#### Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Typ 2S
-----------------------	--------

#### Abmessungen

Abmessungen	370 x 250 mm
Höhe	370 mm
Breite	250 mm
Tiefe	150 mm

#### Installation, Montage

Montage auf	Wandbefestigung
-------------	-----------------

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK10

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 50 °C
--------------------	-------------

#### Spannung

Nennspannung	400 - 400 V
--------------	-------------

#### Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
-----------	------------

Abbildungen | Zeichnungen

