



XVR107S

E-Ladestation witty one 1x7kW 1ph+N T2S Stecker

Technische Eigenschaften

Leistung

Leistung pro Ladepunkte	7 kW
Anschlussleistung	0,1 - 7 kW

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Spannungsversorgung

Anzahl der Phasen für Einspeisung	1
-----------------------------------	---

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom IN	32 A
--------------------	------

Konnektivität

Anzahl der Ladepunkte	1
-----------------------	---

Funktionen

Mit Lastmanagement	Nein
--------------------	------

Ausstattung

Anzahl der Steckdosen	0
Mit Leitungsschutzschalter	Nein
Notentriegelung bei Stromausfall	Ja

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Typ 2S
-----------------------	--------

Abmessungen

Abmessungen	370 x 250 mm
Höhe	370 mm
Breite	250 mm
Tiefe	150 mm

Data act-Konformität

Generiert Daten	Ja
Datentypen	Alarmer Grundlegende Informationen Energiemanagement für Geräte Elektrische Messung Detaillierte elektrische Messung Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge Energie-EVSE-Modus Allgemeine Diagnose Netzwerkdiagnose Betriebszustand Softwarediagnose
Datenformate	Custom
Geschätztes tägliches Datenvolumen	10 KB - 100 KB
Datengenerierung in Echtzeit	Ja
Auf dem Gerät gespeicherte Daten	Ja

Installation, Montage

Montage auf	Wandbefestigung
-------------	-----------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK10

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 50 °C
--------------------	-------------

Spannung

Nennspannung	230 - 230 V
--------------	-------------

Werkstoff

Werkstoff

Kunststoff

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja

Abbildungen | Zeichnungen

