




WAS6200AT



## Características técnicas

### Tensão

|                |       |
|----------------|-------|
| Tensão nominal | 250 V |
|----------------|-------|

### Corrente elétrica

|                     |      |
|---------------------|------|
| Corrente nominal IN | 13 A |
|---------------------|------|

### Condições de utilização

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 40 °C |
|------------------------------|------------|

### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

### Potência

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Potência absorvida em standby | 0 W |
|-------------------------------|-----|

### Materiais

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Cor                                                     | Antracite     |
| Código RAL                                              | 7021          |
| Acabamento                                              | Mate          |
| Material                                                | Termoplástico |
| Tratamento                                              | Envernizado   |
| Contém material reciclado (% do peso total do plástico) | 19,02 %       |

### Dimensões

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Altura                                           | 70,85 mm |
| Largura                                          | 70,9 mm  |
| Profundidade                                     | 42,4 mm  |
| Número de unidades                               | 1        |
| Profundidade de montagem das caixas de encastrar | 32 mm    |
| Profundidade da montagem                         | 32 mm    |

### Conexão

|                                                                         |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Tipo de conector/ficha                                                  | Terminal de suspensão de aparafusar |
| Secção transversal de condutores                                        | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>           |
| Secção transversal de condutor flexível sem manga de extremidade do fio | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>           |

### Instalação, montagem

|          |           |
|----------|-----------|
| Montagem | Encastrar |
|----------|-----------|

### Conetividade

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Tipo de ligação        | Terminal de parafuso  |
| Com fixação por garras | Não                   |
| Tipo de montagem       | Montagem por parafuso |

### Equipamento

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Tipo de conector/ficha, tomada                  | Norma britânica |
| Inserção central com rotação                    | Não             |
| Com tampa articulada                            | Não             |
| Com pino redondo de proteção da ligação à terra | Não             |
| Com lâmpada de sinalização                      | Não             |
| Com fecho                                       | Não             |

### Acessórios

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Tem campo de etiquetagem | Não    |
| Pré-equipado com         | Nenhum |

### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 1 |
|-------------------|---|

### Segurança

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Com proteção contra contacto | Não  |
| Resistência ao impactos IK   | IK05 |

#### Segurança

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Classe de proteção de entrada (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

#### Funções

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Com iluminação de orientação | Não |
| Com iluminação funcional     | Não |

#### Identificação

|              |     |
|--------------|-----|
| Com gravação | Não |
|--------------|-----|

#### Texto

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Tampa           | Placa de cobertura central    |
| Cablagem        | Passagem de cablagem possível |
| Proteção        | Não                           |
| Tipo de ligação | Com terminais de parafuso     |
| Etiqueta        | Sem etiqueta                  |

#### Adequado para

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

#### Sustentabilidade

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Sem halogéneos                      | Sim |
| REACH - livre de SVHC               | Sim |
| Em conformidade com a diretiva RoHS | Sim |