




WAN7060AT



Zentralstück für Drehdimmer/Drehpotenziometer, A.x/C.x, anthrazit matt, lackiert

Technische Eigenschaften

Architektur

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Steuer-/Bedienelement | Zentralstück |
|-----------------------|--------------|

Bedienelemente und Anzeigen

|                   |   |
|-------------------|---|
| Anzahl der Tasten | 1 |
|-------------------|---|

Werkstoff

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Anthrazit   |
| RAL Nummer | 7021        |
| Glanzgrad  | Matt        |
| Werkstoff  | Thermoplast |
| Oberfläche | Lackiert    |

Abmessungen

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 55 mm  |
| Breite | 55 mm  |
| Tiefe  | 8,5 mm |

Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 0 |
|---------------|---|

Anschluss

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Anschluss-/Steckertyp | Ohne |
|-----------------------|------|

Konnektivität

|            |                  |
|------------|------------------|
| Montageart | Klemmbefestigung |
|------------|------------------|

Ausstattung

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Kontrollfenster/Lichtauslass | Nein |
|------------------------------|------|

Zubehör

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

Sicherheit

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection)   | IP20                                 |
| Verwendbar in höheren IP-Klassen | IP44 in Kombination mit Dichtungsset |

Kennzeichnung

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Zusammenstellung | Zentralplatte |
|------------------|---------------|

Geeignet für

|                       |  |
|-----------------------|--|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |  |
|-----------------------|--|

Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |