



WAW1007WG



### Bilanciere 1-posto, screw-on, A.x/C.x, bianco lucido

#### Caratteristiche tecniche

##### Architettura

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Elemento di controllo/comando | Levetta singola |
|-------------------------------|-----------------|

##### Controlli e indicatori

|                 |   |
|-----------------|---|
| Numero di tasti | 1 |
|-----------------|---|

##### Materiali

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Colore                | Bianco                  |
| Codice RAL            | 9016                    |
| finitura superficiale | Lucido                  |
| Materiale             | Materiale termoplastico |
| Trattamento           | Verniciato              |

##### Serie

|            |       |
|------------|-------|
| Altezza    | 55 mm |
| Larghezza  | 55 mm |
| Profondità | 21 mm |

##### Numero di moduli

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 0 |
|------------------|---|

##### Connessione

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Tipo di connettore | Senza |
|--------------------|-------|

##### Connettività

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a vite |
|---------------------------------|------------------|

##### Equipaggiamento

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Finestra di monitoraggio uscita/luce | No |
|--------------------------------------|----|

##### Acessori

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

##### Protezione

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20                                        |
| Resistenza agli urti IK                 | IK05                                        |
| Utilizzabile in classe IP superiore     | IP44 in combinazione con set di guarnizioni |

##### Condizioni d'uso

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - 40 °C |
|-------------------------|------------|

##### Testo

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo di montaggio                  | Fissaggio con morsetto                 |
| Interruttore/pulsante a bilanciere | Per interruttori/pulsanti a bilanciere |

##### Identificazione

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Disposizione di montaggio | Elemento di controllo |
|---------------------------|-----------------------|

##### Adatto per

|                       |  |
|-----------------------|--|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |  |
|-----------------------|--|

##### Sostenibilità

|                 |    |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Sì |
|-----------------|----|