
Fiche technique du produit
WAW1031WM



WAW1031WM

Interrupteur à bascule 1 poste, voyant transparent, A.x/C.x, blanc mat

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Touche simple

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	1

Matières

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	36,74 %
Couleur	Blanc pure
Code RAL	Similaire à RAL 9016
Finition de la surface	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	55 mm
Largeur	55 mm
Profondeur	21 mm

Capacité

Nombre de modules	0

Raccordement

Type de connection / prise	Sans

Connectivité

Type de montage	Fixation par serrage

Equipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	Oui

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK05
Utilisable dans une classe de protection IP plus élevée	IP44 en combinaison avec le kit d'étanchéité

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 40 °C

Textes

Mode d'installation	Fixation de borne
Éclairage	Pour éclairage
Interrupteurs / Poussoirs à bascule	Pour interrupteur et bouton-poussoir

Identification

r Disposition d'assemblage	Element de commande
Avec inscription	No

Configuration

Avec symbole scannable / sans barrière	No

Adapté à

A.1 / C.1

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui