




WAW1032BM



Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Tecla simples
--------------------------	---------------

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)	1
-------------------------	---

Materiais

Contém material reciclado (% do peso total do plástico)	36,53 %
Cor	Noite negra
Código RAL	9005
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	55 mm
Largura	55 mm
Profundidade	21 mm

Capacidade

Número de módulos	0
-------------------	---

Conexão

Tipo de conector/ficha	Sem
------------------------	-----

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem de braçadeira
------------------	------------------------

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Sim
---------------------------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Segurança

Classe de proteção de entrada (IP)	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05
Utilizável em classe IP mais alta	IP44 em combinação com conjunto vedante

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 40 °C
------------------------------	------------

Texto

Impressão	Com símbolo de luz impresso
Modo de instalação	Fixação com grampos
Comutador basculante/botão de pressão	Para comutadores basculantes/botões de pressão basculantes

Identificação

Sistema de montagem	Elemento de controlo
Com gravação	Sim

Configuração

Com símbolo tátil	Não
-------------------	-----

Adequado para

A.1 / A.8 / C.1 / C.8	
-----------------------	--

Sustentabilidade

Sem halogéneos	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim

Imagens e esquemas

