




WAW1012BG



Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Tecla simples

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang) 1

Materiais

Contém material reciclado (% do peso total do plástico) 37,86 %

Cor Noite negra

Código RAL 9005

Acabamento Brilhante

Material Termoplástico

Tratamento Sem tratamento

Dimensões

Altura 55 mm

Largura 55 mm

Profundidade 21 mm

Capacidade

Número de módulos 0

Conexão

Tipo de conector/ficha Sem

Conetividade

Tipo de montagem Montagem de braçadeira

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Segurança

Classe de proteção de entrada (IP) IP20

Resistência ao impactos IK IK05

Utilizável em classe IP mais alta IP44 em combinação com conjunto vedante

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 40 °C

Texto

Impressão Com símbolo de luz impresso

Modo de instalação Fixação com grampos

Comutador basculante/botão de pressão Para comutadores basculantes/botões de pressão basculantes

Identificação

Sistema de montagem Elemento de controlo

Com gravação Sim

Configuração

Com símbolo tátil Não

Adequado para

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sustentabilidade

Sem halogéneos	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim
Cradle to Cradle Certified® Full scope	Bronze, version 4.1