




WAW1014WG



Klawisz 1-krotny, nadruk „0”, A.x/C.x, biały połysk

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Klawisz pojedynczy
-----------------------------	--------------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	1
-------------------	---

Materiały

Kolor	Biały
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	37,99 %
Kod RAL	9016
Powierzchnia	Połysk
Materiał	Termoplast
Wykończenie	Barwiony

Wymiary

Wysokość	55 mm
Szerokość	55 mm
Głębokość	21 mm

Pojemność

Liczba modułów	0
----------------	---

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Bez
------------------	-----

Łączność

Rodzaj montażu	Montaż zaciskowy
----------------	------------------

Sprzęt

Z soczewką	Nie
------------	-----

Akcesoria

Pole opisowe	Nie
--------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK05
Wyższa klasa IP	IP44 w połączeniu z zestawem uszczelniającym

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Dodatkowe informacje

Nadruk	Z nadrukiem "0"
Montaż	Mocowanie zaciskowe
Łącznik klawiszowy/klawiszowy przyciskowy	Do łączników klawiszowych/łączników przyciskowych klawiszowych

Identyfikacja

Konfiguracja elementów	Element sterowania
Z nadrukiem	Tak

Konfiguracja

Z wyczuwalnym symbolem	Nie
------------------------	-----

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Cradle to Cradle Certified® Pełny zakres	Bronze, version 4.1