




WAS4155WM

Mechanizm gniazda ładowania USB C-C PD, A.x/C.x, biały mat

Właściwości techniczne

Pojemność

Liczba modułów	0
----------------	---

Łączność

Typ połączenia	Zaciski wtykowe
Typ złącza/wtyczki USB	C+C

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Wymiary

Wysokość	70,9 mm
Głębokość	40 mm
Głębokość zabudowy	32 mm
Wbudowane puszkę podtynkowe	32 mm

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	USB-C
------------------	-------

Sprzęt

Liczba wyjść	2
--------------	---

Akcesoria

Pole opisowe	Nie
--------------	-----

Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9016
Powierzchnia	Mat
Materiał	Termoplast
Wykończenie	Barwiony

Moc

Moc wyjściowa	20 W
Zużycie energii w trybie czuwania	0 W

Napięcie

Zakres napięcia wejściowego	230-230 V
Napięcie wyjściowe	5-12 V

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy In	16 A
Prąd wyjściowy	3000 mA

Dodatkowe informacje

Ochrona	Nie
---------	-----

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

