




WDN4020

Drehdimmer-Einsatz (R, LED), Unterputz, für A.x/C.x

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
------------------	-------------

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
------------------------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Abmessungen

Einbautiefe	24 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	24 mm

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Drehknopf
-----------------------	-----------

Leistung

Stromverbrauch während des Betriebs	2 W
Leistungsaufnahme standby	0 W
230 V Glüh- und Halogenlampen	200 W
Glühlampenlast	3 - 200 W

Beleuchtung

Dimmbare 230 V LED Lampe	3 - 200 W
Stromversorgung der LED-Lampe	200 W

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 35 °C
--------------------	-----------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.5 - 2.5 mm ²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.5 - 2.5 mm ²
Leiterquerschnitt	0,5 - 2,5 mm ²

Texte

Dimmprinzip	Phasenabschnitt
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Montageart	Für Montage in UP-Gerätedose
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Ausstattung

Nebenstelleneingang	Nein
---------------------	------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

