




WDN4020

Inserto regolatore luce a manopola (R, LED), da incasso, per A.x/C.x

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	230 - 230 V
----------------------	-------------

Connettività

Con sistema bus radio KNX	No
---------------------------	----

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Serie

Profondità di installazione	24 mm
Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	24 mm

Potenza

Consumo di energia durante il funzionamento	2 W
---	-----

Architettura

Elemento di controllo/comando	A rotazione
-------------------------------	-------------

Potenza

Potenza assorbita in stand-by	0 W
Lampada a incandescenza/alogeno da 230 V	200 W
Potenza lampada ad incandescenza	3 - 200 W

Illuminazione

Lampade LED dimmerabili da 230 V	3 - 200 W
Potenza della lampada LED	200 W

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	0 - 35 °C
-------------------------	-----------

Connezione

Sezione conduttore rigido	0.5 - 2.5 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0.5 - 2.5 mm ²
Sezione del cavo	0,5 - 2,5 mm ²

Testo

Principio regolazione luce	Disinserimento della fase
Fusibile	Resistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile elettronico)
Tipo di montaggio	Per installazione in scatola da incasso
Tipo di connessione	Con morsetti a vite

Equipaggiamento

Ingresso stazione secondaria	No
------------------------------	----

Sostenibilità

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----

Illustrazioni | Disegni

