
# Karta katalogowa
WDN4020



WDN4020

**Ściemniacz obrotowy (R, LED), A.x/C.x**

## Właściwości techniczne

### Napięcie

| | |
|---|---|
| Zakres napięcia pracy | 230 - 230 V |

### Łączność

| | |
|---|---|
| Z systemem magistrali KNX radio | Nie |

### Częstotliwość

| | |
|---|---|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |

### Wymiary

| | |
|---|---|
| Głębokość zabudowy | 24 mm |
| Wysokość | 71 mm |
| Szerokość | 71 mm |
| Głębokość | 24 mm |

### Architektura

| | |
|---|---|
| Element sterujący/obsługowy | Obrotowy |

### Moc

| | |
|---|---|
| Pobór mocy podczas pracy | 2 W |
| Zużycie energii w trybie czuwania | 0 W |
| Lampy żarowe 230 V i halogenowe | 200 W |
| Żarówki | 3 - 200 W |

### Oświetlenie

| | |
|---|---|
| Lampy LED 230 V z możliwością ściemniania | 3 - 200 W |
| Zasilanie lampy LED | 200 W |

### Warunki użytkowania

| | |
|---|---|
| Zakres temperatur pracy | 0 - 35 °C |

### Rodzaj połączenia

| | |
|---|---|
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego | 0.5 - 2.5 $mm^2$ |
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 0.5 - 2.5 $mm^2$ |
| Przekrój przewodu | 0,5 - 2,5 $mm^2$ |

### Dodatkowe informacje

| | |
|---|---|
| Zasada ściemniania | Obciecię fazy (cut-off) |
| Bezpiecznik | Zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny) |
| Montaż | Do montażu w puszce podtynkowej |
| Typ połączenia | Z zaciskami śrubowymi |

### Sprzęt

| | |
|---|---|
| Wejście modułów dodatkowych | Nie |

### Zrównoważony rozwój

| | |
|---|---|
| Zgodność z RoHS | Tak |

## Ilustracje | Rysunki

