



WDE55003



**Serie impulsdrukker 2-voudig 24 V**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Schakelstroom	2 A
Impulsstroom	2 A

**Spanning**

Nominale spanning	24 V
-------------------	------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Uitvoering**

Bedieningselement	Dubbel wip
Aantal polen	3

**Materiaal**

Kleur	Zwart
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast Metaal
Transparant	Nee
Achterzijde intern	Mat

**Afmetingen**

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	41 mm
Inbouwdiepte	31 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

**Bediening en signalering**

Signaallamp	Als toebehoren
Aantal toetsen	2
Type drukknop	Serie drukknop
Met terugmeldcontact	Nee

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Steekaansluiting
Met klauwbevestiging	Ja

**Aansluiting**

Uitvoering fitting	Zonder lamsokkel
--------------------	------------------

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK05

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
---------------------	------------

**Teksten**

Centraalplaten	Zonder centraaldeel
Montagewijze	Kan worden geschroefd Geschikt voor vlakke inbouw
Verlichting	Voor verlichting met led-module
Afdichting	Zonder afdichting
Schakelmodus	2-polig uit/wissel

---

**Geschikt voor**

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

---

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

---