



WAS1213WG



Gniazdo SCHUKO, pokrywa z blok., regul. mocowanie 45°, A.x/C.x biały połysk

### Właściwości techniczne

#### Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

#### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy In 16 A

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 40 °C

#### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

#### Moc

Zużycie energii w trybie czuwania 0 W

#### Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9016

Powierzchnia Połysk

Materiał Termoplast

Wykończenie Barwiony

Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) 38,66 %

#### Wymiary

Wysokość 70,9 mm

Szerokość 70,9 mm

Głębokość 47,1 mm

Liczba jednostek 1

Wbudowane puszki podtynkowe 32 mm

Głębokość zabudowy 32 mm

#### Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Zacisk wtykowy

Przekrój przewodu 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego bez tulei 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

#### Łączność

Typ połączenia Samozaciski

Z mocowaniem pazurowym Tak

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe  
Mocowanie za pomocą pazurów

#### Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Tak

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

#### Akcesoria

Pole opisowe Nie

Wstępnie wyposażony w Brak

#### Pokrywa, drzwi

Typ pokrywy Samozamykająca się pokrywa na zawiasach, może być zatrzymana w położeniu końcowym

#### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 1 |
|----------------|---|

#### Bezpieczeństwo

|                                    |                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Z przesłonami styków               | Tak                                          |
| Odporność na uderzenie IK          | IK05                                         |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP21                                         |
| Wyższa klasa IP                    | IP44 w połączeniu z zestawem uszczelniającym |

#### Funkcje

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Z podświetleniem orientacyjnym | Nie |
| Z oświetleniem funkcyjnym      | Nie |

#### Identyfikacja

|             |     |
|-------------|-----|
| Z nadrukiem | Nie |
|-------------|-----|

#### Dodatkowe informacje

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| Oslona         | Płytką czołową                                           |
| Okablowanie    | Możliwe połączenie przelotowe                            |
| Ochrona        | Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi) |
| Typ połączenia | Z zaciskami wtykowymi                                    |
| Oznaczenie     | Bez oznakowania                                          |
| Typ            | Możliwość montażu co 45°                                 |

#### Odpowiednie do

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

#### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |

Ilustracje | Rysunki

