



WAS2277AT



### A.8 - Tomada Schuko dupla monobloco, obturadores, lig. rápida, antracite mate

#### Características técnicas

##### Tensão

|                |       |
|----------------|-------|
| Tensão nominal | 250 V |
|----------------|-------|

##### Corrente elétrica

|                     |      |
|---------------------|------|
| Corrente nominal IN | 16 A |
|---------------------|------|

##### Condições de utilização

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 40 °C |
|------------------------------|------------|

##### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

##### Potência

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Potência absorvida em standby | 0 W |
|-------------------------------|-----|

##### Materiais

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Cor                                                     | Antracite     |
| Código RAL                                              | 7021          |
| Acabamento                                              | Mate          |
| Material                                                | Termoplástico |
| Tratamento                                              | Envernizado   |
| Contém material reciclado (% do peso total do plástico) | 28,87 %       |

##### Dimensões

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Altura                                           | 122,2 mm |
| Largura                                          | 88 mm    |
| Profundidade                                     | 22 mm    |
| Número de unidades                               | 2        |
| Profundidade de montagem das caixas de encastrar | 32 mm    |
| Profundidade da montagem                         | 32 mm    |

##### Conexão

|                                                                         |                           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Tipo de conector/ficha                                                  | Terminal de encaixe       |
| Secção transversal de condutores                                        | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Secção transversal de condutor flexível sem manga de extremidade do fio | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |

##### Instalação, montagem

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Montagem                    | Encastrar |
| Posição de montagem/ligação | Alto      |

##### Conetividade

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Tipo de ligação        | Ligação de encaixe                           |
| Com fixação por garras | Sim                                          |
| Tipo de montagem       | Montagem por parafuso<br>Montagem com garras |

##### Equipamento

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Tipo de conector/ficha, tomada                  | SCHUKO |
| Inserção central com rotação                    | Não    |
| Com tampa articulada                            | Não    |
| Com pino redondo de proteção da ligação à terra | Não    |
| Com lâmpada de sinalização                      | Não    |
| Com fecho                                       | Não    |

##### Acessórios

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Tem campo de etiquetagem | Não    |
| Pré-equipado com         | Nenhum |

#### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 2 |
|-------------------|---|

#### Segurança

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Com proteção contra contacto       | Sim  |
| Resistência ao impactos IK         | IK05 |
| Classe de proteção de entrada (IP) | IP20 |

#### Funções

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Com iluminação de orientação | Não |
| Com iluminação funcional     | Não |

#### Identificação

|              |     |
|--------------|-----|
| Com gravação | Não |
|--------------|-----|

#### Texto

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Tampa           | Placa de cobertura completa     |
| Cablagem        | Passagem de cablagem possível   |
| Proteção        | Proteção de contacto aprimorada |
| Tipo de ligação | Com terminais de encaixe        |
| Etiqueta        | Sem etiqueta                    |
| Tipo            | Com espelho central elevado     |

#### Adequado para

|     |  |
|-----|--|
| A.8 |  |
|-----|--|

#### Sustentabilidade

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC               | Sim |
| Em conformidade com a diretiva RoHS | Sim |

Imagens e esquemas

