
# Fiche technique du produit
WAW2031WM



WAW2031WM

**Interrupteur à bascule 2 p., voyant transparent, A.x/C.x, blanc mat**

## Caractéristiques techniques

### Architecture

| | |
|---|---|
| Type d'organe de commande | Touche double |

### Commandes et indicateurs

| | |
|---|---|
| Nombre de touches | 2 |

### Matières

| | |
|---|---|
| Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) | 38,11 % |
| Couleur | Blanc pure |
| Code RAL | Similaire à RAL 9016 |
| Finition de la surface | Mat |
| Matière | Thermoplastique |
| Traitement | Non traité |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Hauteur | 55 mm |
| Largeur | 55 mm |
| Profondeur | 21 mm |

### Capacité

| | |
|---|---|
| Nombre de modules | 0 |

### Raccordement

| | |
|---|---|
| Type de connection / prise | Sans |

### Connectivité

| | |
|---|---|
| Type de montage | Fixation par serrage |

### Equipement

| | |
|---|---|
| Fenêtre de contrôle/sortie de lumière | Oui |

### Accessoires

| | |
|---|---|
| Étiquetés, avec champ d'étiquetage | No |

### Sécurité

| | |
|---|---|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Résistance aux chocs IK | IK05 |
| Utilisable dans une classe de protection IP plus élevée | IP44 en combinaison avec le kit d'étanchéité |

### Conditions d'utilisation

| | |
|---|---|
| Température de service | -5 - 40 °C |

### Textes

| | |
|---|---|
| Mode d'installation | Fixation de borne |
| Éclairage | Pour éclairage |
| Interrupteurs / Poussoirs à bascule | Pour interrupteur et bouton-poussoir |

### Identification

| | |
|---|---|
| r Disposition d'assemblage | Element de commande |
| Avec inscription | No |

### Configuration

| | |
|---|---|
| Avec symbole scannable / sans barrière | No |

### Adapté à

A.1 / C.1

| Durabilité | |
|---|---|
| Sans halogène | Oui |
| Conformité REACH | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |