



WAW1231AT



### Características técnicas

#### Arquitetura

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tipo de órgão de comando | Tecla simples |
|--------------------------|---------------|

#### Controlos e indicadores

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Número de teclas (gang) | 1 |
|-------------------------|---|

#### Materiais

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| Contém material reciclado (% do peso total do plástico) | 24,83 %       |
| Cor                                                     | Antracite     |
| Código RAL                                              | 7021          |
| Acabamento                                              | Mate          |
| Material                                                | Termoplástico |
| Tratamento                                              | Envernizado   |

#### Dimensões

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Altura                                             | 55 mm |
| Largura                                            | 55 mm |
| Profundidade                                       | 21 mm |
| Altura da zona P-touch para o campo de etiquetagem | 36 mm |

#### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 0 |
|-------------------|---|

#### Conexão

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Tipo de conector/ficha | Sem |
|------------------------|-----|

#### Conetividade

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Tipo de montagem | Montagem de braçadeira |
|------------------|------------------------|

#### Equipamento

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Janela de controlo/saída de luz | Sim |
|---------------------------------|-----|

#### Acessórios

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Sim |
|--------------------------|-----|

#### Segurança

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Classe de proteção de entrada (IP) | IP20                                    |
| Resistência ao impactos IK         | IK05                                    |
| Utilizável em classe IP mais alta  | IP44 em combinação com conjunto vedante |

#### Condições de utilização

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 40 °C |
|------------------------------|------------|

#### Texto

|                                       |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Modo de instalação                    | Fixação com grampos                                        |
| Etiqueta                              | Com porta-etiqueta grande                                  |
| Comutador basculante/botão de pressão | Para comutadores basculantes/botões de pressão basculantes |

#### Identificação

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Sistema de montagem | Elemento de controlo |
| Com gravação        | Não                  |

#### Configuração

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Com símbolo tátil | Não |
|-------------------|-----|

#### Adequado para

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

Sustentabilidade

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Sem halogéneos                      | Sim |
| REACH - livre de SVHC               | Sim |
| Em conformidade com a diretiva RoHS | Sim |

Imagens e esquemas

