




WAW1131WM



**Wippe 1fach, Beschriftungsfeld, klare Linse, A.x/C.x, lichtweiß matt**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Steuer-/Bedienelement | Vollflächige Wippe |
|-----------------------|--------------------|

**Bedienelemente und Anzeigen**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Anzahl der Tasten | 1 |
|-------------------|---|

**Werkstoff**

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Lichtweiß   |
| RAL Nummer | 9016        |
| Glanzgrad  | Matt        |
| Werkstoff  | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

**Abmessungen**

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Höhe                                              | 55 mm |
| Breite                                            | 55 mm |
| Tiefe                                             | 21 mm |
| Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld | 6 mm  |

**Kapazität**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 0 |
|---------------|---|

**Anschluss**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Anschluss-/Steckertyp | Ohne |
|-----------------------|------|

**Konnektivität**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Mit Bussystem KNX-Funk | Nein             |
| Montageart             | Klemmbefestigung |

**Ausstattung**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Kontrollfenster/Lichtauslass | Ja |
|------------------------------|----|

**Zubehör**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Mit Beschriftungsfeld | Ja |
|-----------------------|----|

**Sicherheit**

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection)   | IP20                                 |
| Stoßfestigkeit IK                | IK05                                 |
| Verwendbar in höheren IP-Klassen | IP44 in Kombination mit Dichtungsset |

**Einsatzbedingungen**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 40 °C |
|--------------------|------------|

**Texte**

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Montageart           | Klemmbefestigung         |
| Beschriftung         | Mit Beschriftungsfeld    |
| Abdeckung            | ohne Abdeckung           |
| Wippschalter/-taster | Für Wippschalter/-taster |

**Kennzeichnung**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Zusammenstellung | Steuerelement |
|------------------|---------------|

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |