




WAW1092WG



**Klawisz 1-krotny, wyczuw. symbol światła, socz. przeźr., A.x/C.x, biały połysk**

#### Właściwości techniczne

##### Architektura

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Element sterujący/obsługowy | Klawisz |
|-----------------------------|---------|

##### Elementy sterujące i wskaźniki

|                   |   |
|-------------------|---|
| Liczba przycisków | 1 |
|-------------------|---|

##### Materiały

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Kolor                                                      | Biały      |
| Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) | 34,40 %    |
|                                                            | 9016       |
| Powierzchnia                                               | Połysk     |
| Materiał                                                   | Termoplast |
| Wykończenie                                                | Barwiony   |

##### Wymiary

|           |       |
|-----------|-------|
| Wysokość  | 55 mm |
| Szerokość | 55 mm |
| Głębokość | 21 mm |

##### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 0 |
|----------------|---|

##### Rodzaj połączenia

|                  |     |
|------------------|-----|
| Typ złącza/wtyku | Bez |
|------------------|-----|

##### Łączność

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Rodzaj montażu | Montaż zaciskowy |
|----------------|------------------|

##### Sprzęt

|            |     |
|------------|-----|
| Z soczewką | Tak |
|------------|-----|

##### Akcesoria

|              |     |
|--------------|-----|
| Pole opisowe | Nie |
|--------------|-----|

##### Bezpieczeństwo

|                                    |                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20                                         |
| Odporność na uderzenie IK          | IK05                                         |
| Wyższa klasa IP                    | IP44 w połączeniu z zestawem uszczelniającym |

##### Warunki użytkowania

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 40 °C |
|-------------------------|------------|

##### Dodatkowe informacje

|                                           |                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nadruk                                    | Z nadrukowanym symbolem światła                                |
| Montaż                                    | Mocowanie zaciskowe                                            |
| Łącznik klawiszowy/klawiszowy przyciskowy | Do łączników klawiszowych/łączników przyciskowych klawiszowych |

##### Identyfikacja

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Konfiguracja elementów | Element sterowania |
| Z nadrukiem            | Tak                |

##### Konfiguracja

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Z wyczuwalnym symbolem | Tak |
|------------------------|-----|

##### Odpowiednie do

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |

**Ilustracje | Rysunki**

