
Fiche technique du produit
WAS1200WM



WAS1200WM

Prise SCHUKO, prot. contact renf., bornes enfichables, A.x/C.x, blanc mat

Caractéristiques techniques

Tension	
Tension nominale	250 V
Courant électrique	
Courant assigné nominal	16 A
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5 - 40 °C
Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Puissance	
Puissance absorbée (veille)	0 W
Matières	
Couleur	Blanc pure
Code RAL	Similaire à RAL 9016
Finition de la surface	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement	Non traité
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	33,41 %
Dimensions	
Hauteur	70,9 mm
Largeur	70,9 mm
Profondeur	41,3 mm
Nombre d'unités	1
Profondeur des boîtes d'encastrement	32 mm
Profondeur de montage	32 mm
Raccordement	
Type de connection / prise	Borne à ressort
Section du conducteur	1,5 - 2,5 mm^2
Section du conducteur flexible sans manchon d'extrémité de fil	1,5 - 2,5 mm^2
Installation, montage	
Montage sur	Montage encastré
Connectivité	
Type de connection / prise	Fiche de raccordement
Avec fixation à griffes	Oui
Type de montage	Fixation par vis Fixation par griffe
Equipement	
Connecteur/type de fiche prise de courant	SCHUKO
Insert central incliné	No
Avec couvercle à charnière	No
Broche ronde de protection de mise à la terre	No
Avec lampe de signalisation	No
Avec fermeture	No
Accessoires	
Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
Capacité	
Nombre de modules	1

Sécurité	
Avec une protection renforcée des contacts	Oui
Résistance aux chocs IK	IK05
Indice de protection IP	IP21

Fonctions	
Avec éclairage d'orientation	No
Avec éclairage fonctionnel	No

Identification	
Avec inscription	No

Textes	
Câblage	Câblage traversant possible
Type de raccordement	Avec bornes à ressort
Marquage	Sans marquage

Durabilité	
Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Cradle to Cradle Certified® Full Scope	Bronze, version 4.1

Illustrations | dessins

