




WAS1402WG



Presa SCHUKO, LED di controllo, etichetta, morsetti a vite, A.x/C.x, bianco luc

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Corrente

Corrente nominale 16 A

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 40 °C

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Potenza

Potenza assorbita in stand-by 0 W

Materiali

Colore Bianco
Codice RAL 9016
finitura superficiale Lucido
Materiale Materiale termoplastico
Trattamento Non trattato
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 26,81 %

Serie

Altezza 70,9 mm
Larghezza 70,9 mm
Profondità 41,3 mm
Numero di unità 1
Profondità delle scatole da incasso 32 mm
Profondità di installazione 32 mm
Altezza della banda P-touch per il campo di etichettatura 6 mm

Connessione

Tipo di connettore Morsetti a sollevamento a vite
Sezione del cavo 1,0 - 2,5 mm²
Sezione conduttore flessibile senza guaina 1,0 - 2,5 mm²

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Connettività

Tipo di connessione Terminale a vite
Con montaggio ad artiglio Sì
Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite
Montaggio a uncino

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa SCHUKO
Inserto centrale ruotato No
Con coperchio a cerniera No
Con spinotto di protezione rotondo No
Con lampada di segnalazione Sì
Con serratura No

Acessori

Con campo per l'etichetta Sì
Pre-equipaggiato con nessuno

Numero di moduli

Numero di moduli 1

Controlli e indicatori

Tipo di illuminazione per componenti d'installazione	Luce di controllo operativa integrata
--	---------------------------------------

Protezione

Con protezione dal contatto incrementata	Si
Resistenza agli urti IK	IK05
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP21
Tipo di bloccaggio	Senza serratura

Funzioni

Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	Si

Identificazione

Con stampa	No
------------	----

Testo

Custodia	Piastra centrale
Illuminazione	Con LED di controllo accensione
Cablaggio	Possibilità di cablaggio passante
Protezione	Protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Etichettatura	Con campo di scrittura

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità ROHS	Si

Illustrazioni | Disegni

