



WAS1863WG



**Gniazdo z uziemieniem, LED kontr., zaciski śrubowe, A.x/C.x biały połysk**

### Właściwości techniczne

#### Napięcie

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
|---------------------|-------|

#### Prąd elektryczny

|                    |      |
|--------------------|------|
| Prąd znamionowy In | 16 A |
|--------------------|------|

#### Warunki użytkowania

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 40 °C |
|-------------------------|------------|

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### Moc

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Zużycie energii w trybie czuwania | 0 W |
|-----------------------------------|-----|

#### Materiały

|              |            |
|--------------|------------|
| Kolor        | Biały      |
| Kod RAL      | 9016       |
| Powierzchnia | Połysk     |
| Materiał     | Termoplast |
| Wykończenie  | Barwiony   |

#### Wymiary

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Wysokość                    | 70,9 mm |
| Szerokość                   | 70,9 mm |
| Głębokość                   | 41,3 mm |
| Liczba jednostek            | 1       |
| Wbudowane puszki podtynkowe | 32 mm   |
| Głębokość zabudowy          | 32 mm   |

#### Rodzaj połączenia

|                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Typ złącza/wtyku                                    | Zacisk śrubowo-windowy    |
| Przekrój przewodu                                   | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego bez tulei | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |

#### Instalacja, montaż

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
|----------------|-------------------|

#### Łączność

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Typ połączenia         | Zaciski śrubowe                                  |
| Z mocowaniem pazurowym | Tak                                              |
| Rodzaj montażu         | Mocowanie śrubowe<br>Mocowanie za pomocą pazurów |

#### Sprzęt

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo                 | Z uziemieniem |
| Obrócona wkładka centralna               | Nie           |
| Z pokrywą uchylną                        | Nie           |
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Tak           |
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Tak           |
| Z zamkiem                                | Nie           |

#### Akcesoria

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Pole opisowe          | Nie  |
| Wstępnie wyposażony w | Brak |

#### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 1 |
|----------------|---|

#### Elementy sterujące i wskaźniki

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Typ oświetlenia dla urządzeń instalacyjnych | Zintegrowana lampka kontrolna |
|---------------------------------------------|-------------------------------|

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Z przesłonami styków               | Tak  |
| Odporność na uderzenie IK          | IK05 |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |

#### Funkcje

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Z podświetleniem orientacyjnym | Nie |
| Z oświetleniem funkcyjnym      | Tak |

#### Identyfikacja

|             |     |
|-------------|-----|
| Z nadrukiem | Nie |
|-------------|-----|

#### Dodatkowe informacje

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| Oslona         | Płytką czołową                                           |
| Oświetlenie    | Z kontrolną diodą LED dla statusu załączenia             |
| Okablowanie    | Możliwe połączenie przelotowe                            |
| Ochrona        | Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi) |
| Typ połączenia | Z zaciskami śrubowymi                                    |
| Oznaczenie     | Bez oznakowania                                          |

#### Odpowiednie do

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

#### Zrównoważony rozwój

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Bezhalogenowe   | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |

Ilustracje | Rysunki

