



WAS1863WM



Gniazdo z uziemieniem, LED kontr., zaciski śrubowe, A.x/C.x biały mat

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy In 16 A

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 40 °C

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Moc

Zużycie energii w trybie czuwania 0 W

Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9016

Powierzchnia Mat

Materiał Termoplast

Wykończenie Barwiony

Wymiary

Wysokość 70,9 mm

Szerokość 70,9 mm

Głębokość 41,3 mm

Liczba jednostek 1

Wbudowane puszkę podtynkowe 32 mm

Głębokość zabudowy 32 mm

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowo-windowy

Przekrój przewodu 1,5 - 2,5 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego bez tulei 1,5 - 2,5 mm²

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Łączność

Typ połączenia Zaciski śrubowe

Z mocowaniem pazurowym Tak

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe
Mocowanie za pomocą pazurów

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo Z uziemieniem

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Tak

Z lampką sygnalizacyjną Tak

Z zamkiem Nie

Akcesoria

Pole opisowe Nie

Wstępnie wyposażony w Brak

Pojemność

Liczba modułów 1

Elementy sterujące i wskaźniki

Typ oświetlenia dla urządzeń instalacyjnych	Zintegrowana lampka kontrolna
---	-------------------------------

Bezpieczeństwo

Z przesłonami styków	Tak
Odporność na uderzenie IK	IK05
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20

Funkcje

Z podświetleniem orientacyjnym	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Tak

Identyfikacja

Z nadrukiem	Nie
-------------	-----

Dodatkowe informacje

Oslona	Płytką czołową
Oświetlenie	Z kontrolną diodą LED dla statusu załączenia
Okablowanie	Możliwe połączenie przelotowe
Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Oznaczenie	Bez oznakowania

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

