



WAS6000BG



## Wandcontactdoos USA/CANADA NEMA 5-15 R, schroefklemmen, A.x/C.x zwart glanzend

### Technische eigenschappen

#### Spanning

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 125 V |
|-------------------|-------|

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 15 A |
|-----------------|------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 40 °C |
|---------------------|------------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Vermogen

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Energieverbruik standby | 0 W |
|-------------------------|-----|

#### Materiaal

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | Nachtzwart  |
| RAL-code                | 9005        |
| Afwerking oppervlakte   | Glanzend    |
| Materiaal               | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

#### Afmetingen

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Hoogte                   | 70,9 mm |
| Breedte                  | 70,9 mm |
| Diepte                   | 28,5 mm |
| Aantal eenheden          | 1       |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 32 mm   |
| Inbouwdiepte             | 32 mm   |

#### Aansluiting

|                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Type connector/steker                               | Schroefliftklem           |
| Leidingdoorsnede                                    | 2 - 4 mm <sup>2</sup>     |
| Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls | 1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup> |

#### Installatie, montage

|               |               |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

#### Aansluitmogelijkheden

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Aansluitwijze        | Schroefaansluiting |
| Met klauwbevestiging | Nee                |
| Aansluitwijze        | Schroefbevestiging |

#### Samenstelling

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Type steker contactdoos | NEMA |
| Stekerstand gedraaid    | Nee  |
| Met klapdeksel          | Nee  |
| Met ronde aardingspen   | Nee  |
| Met signaallamp         | Nee  |
| Met slot                | Nee  |

#### Toebehoren

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Heeft tekstveld | Nee    |
| Uitgerust met   | Zonder |

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging           | Nee  |
| Slagvastheid IK                            | IK05 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |

#### Funcities

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
| Met functieverlichting    | Nee |

#### Identificatie

|            |     |
|------------|-----|
| Met opdruk | Nee |
|------------|-----|

#### Teksten

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Deur          | Centraalplaat          |
| Bedrading     | Doorverbinden mogelijk |
| Beveiliging   | Nee                    |
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen     |
| Tekst         | Zonder tekstveld       |
| Type          | 5-15 R                 |

#### Geschikt voor

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |