Fiche technique du produit
WAA2530M



WAA2530M

Module LED avec bornier N, 230V, 0,4mA, mécanismes multicolores (RGB)

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	230-250 V
Tension nominale	250 V

Courant électrique

Courant assigné nominal	0,0004 A

Dimensions

Hauteur	11 mm
Largeur	23 mm
Profondeur	20 mm

Puissance

Courant absorbé	0,4 mA

Installation, montage

Montage sur	Insert module 230 V CA

Matières

Couleur	Noir

Éclairage

Type de Lampe	LED non échangeable

Fréquence

Fréquence	50-60 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 40 °C

Textes

Éclairage	Couleur de LED commutable en vert, bleu ou rouge
Mode d'installation	Fixation de borne
Type de raccordement	Autres

Adapté à

A.1 / C.1

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins











