



WAS1212BM



Gniazdo SCHUKO, z blok., z przesł. styków , zaciski wtykowe, A.x/C.x czarny mat

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy In 16 A

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 40 °C

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Moc

Zużycie energii w trybie czuwania 0 W

Materiały

Kolor Czarny

Kod RAL 9005

Powierzchnia Mat

Materiał Termoplast

Wykończenie Barwiony

Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) 38,12 %

Wymiary

Wysokość 70,9 mm

Szerokość 70,9 mm

Głębokość 47 mm

Liczba jednostek 1

Wbudowane puszki podtynkowe 32 mm

Głębokość zabudowy 32 mm

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Zacisk wtykowy

Przekrój przewodu 1,5 - 2,5 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego bez tulei 1,5 - 2,5 mm²

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Łączność

Typ połączenia Samozaciski

Z mocowaniem pazurowym Tak

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe
Mocowanie za pomocą pazurów

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Tak

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

Akcesoria

Pole opisowe Nie

Wstępnie wyposażony w Brak

Pokrywa, drzwi

Typ pokrywy Samozamykająca się pokrywa na zawiasach, może być zatrzymana w położeniu końcowym

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Bezpieczeństwo

Z przesłonami styków	Tak
Odporność na uderzenie IK	IK05
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP21
Wyższa klasa IP	IP44 w połączeniu z zestawem uszczelniającym

Funkcje

Z podświetleniem orientacyjnym	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie

Identyfikacja

Z nadrukiem	Nie
-------------	-----

Dodatkowe informacje

Oslona	Płytką czołową
Okablowanie	Możliwe połączenie przelotowe
Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi
Oznaczenie	Bez oznakowania

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

