




WAS7200TA

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Tomada
--------------------------	--------

Materiais

Contém material reciclado (% do peso total do plástico)	45,07 %
Cor	Titânio
Código RAL	9006
Acabamento	Metálico
Material	Termoplástico
Tratamento	Envernizado

Dimensões

Altura	55,6 mm
Largura	55,6 mm
Profundidade	28,4 mm

Capacidade

Número de módulos	0
-------------------	---

Conexão

Tipo de conector/ficha	SCHUKO
------------------------	--------

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Não
---------------------------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Segurança

Classe de proteção de entrada (IP)	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 40 °C
------------------------------	------------

Texto

Modo de instalação	Fixação de parafuso através da base
Tampa	Sem tampa

Identificação

Sistema de montagem	Placa de cobertura central
---------------------	----------------------------

Adequado para

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sustentabilidade

Sem halogéneos	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim