



WAS1214AT



A.x/C.x - Schuko 45° c/ tampa, obtur. e p.-etiç., lig. rápida, antracite mate

### Características técnicas

#### Tensão

Tensão nominal 250 V

#### Corrente elétrica

Corrente nominal IN 16 A

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 40 °C

#### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

#### Potência

Potência absorvida em standby 0 W

#### Materiais

Cor Antracite

Código RAL 7021

Acabamento Mate

Material Termoplástico

Tratamento Envernizado

Contém material reciclado (% do peso total do plástico) 37,91 %

#### Dimensões

Altura 70,9 mm

Largura 74,3 mm

Profundidade 47,1 mm

Número de unidades 1

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 32 mm

Profundidade da montagem 32 mm

Altura da zona P-touch para o campo de etiquetagem 6 mm

#### Conexão

Tipo de conector/ficha Terminal de encaixe

Secção transversal de condutores 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Secção transversal de condutor flexível sem manga de extremidade do fio 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Instalação, montagem

Montagem Encastrar

#### Conetividade

Tipo de ligação Ligação de encaixe

Com fixação por garras Sim

Tipo de montagem Montagem por parafuso  
Montagem com garras

#### Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Sim

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não

Com lâmpada de sinalização Não

Com fecho Não

#### Acessórios

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Tem campo de etiquetagem | Sim    |
| Pré-equipado com         | Nenhum |

#### Tampa, porta

|               |                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipo de tampa | Tampa articulada de fecho automático, pode ser presa na posição final |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|

#### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 1 |
|-------------------|---|

#### Segurança

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Com proteção contra contacto       | Sim                                     |
| Resistência ao impactos IK         | IK05                                    |
| Classe de proteção de entrada (IP) | IP21                                    |
| Utilizável em classe IP mais alta  | IP44 em combinação com conjunto vedante |

#### Funções

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Com iluminação de orientação | Não |
| Com iluminação funcional     | Não |

#### Identificação

|              |     |
|--------------|-----|
| Com gravação | Não |
|--------------|-----|

#### Texto

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Tampa           | Placa de cobertura central                     |
| Cablagem        | Passagem de cablagem possível                  |
| Proteção        | Proteção de contacto aprimorada                |
| Tipo de ligação | Com terminais de encaixe                       |
| Etiqueta        | Com porta-etiqueta                             |
| Tipo            | Instalação variável em incrementos de 45 graus |

#### Adequado para

|                       |
|-----------------------|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |
|-----------------------|

#### Sustentabilidade

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
|-----------------------|-----|

Imagens e esquemas

