



WAE5181BM

#### Características técnicas

##### Corrente elétrica

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Poder de corte                  | 2 A |
| Corrente de contacto momentânea | 2 A |

##### Tensão

|                |       |
|----------------|-------|
| Tensão nominal | 250 V |
|----------------|-------|

##### Frequência

|            |            |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

##### Arquitetura

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Tipo de órgão de comando | Botão de pressão |
| Número de polos          | 2                |

##### Materiais

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Cor                     | Noite negra    |
| Acabamento              | Mate           |
| Material                | Termoplástico  |
| Tratamento              | Sem tratamento |
| Transparente            | Não            |
| Parte posterior interna | Mate           |

##### Dimensões

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Altura                                           | 71 mm   |
| Largura                                          | 71 mm   |
| Profundidade                                     | 38 mm   |
| Profundidade da montagem                         | 28,2 mm |
| Profundidade de montagem das caixas de encastrar | 40 mm   |

##### Instalação, montagem

|          |           |
|----------|-----------|
| Montagem | Encastrar |
|----------|-----------|

##### Controlos e indicadores

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Sinalizador luminoso              | Sinalizador luminoso     |
| Número de teclas (gang)           | 1                        |
| Tipo de botão de pressão          | Botão de pressão simples |
| Com contacto de sinal de feedback | Não                      |

##### Conetividade

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Tipo de ligação        | Terminal de parafuso |
| Com fixação por garras | Sim                  |

##### Conexão

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Tipo de casquilho      | E10                  |
| Tipo de conector/ficha | Terminal de parafuso |

##### Segurança

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Classe de proteção de entrada (IP) | IP20 |
| Resistência ao impactos IK         | IK05 |

##### Acessórios

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

##### Condições de utilização

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 40 °C |
|------------------------------|------------|

##### Texto

|                    |                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Centros            | A placa central utilizada determina a função do interruptor ou botão de pressão |
| Modo de instalação | Aparafusável<br>Para instalação embutida                                        |
| Iluminação         | Para iluminação com módulo LED                                                  |
| Vedante            | Sem vedante                                                                     |

---

**Texto**

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Modo de comutação | 1 polo                    |
| Tipo de ligação   | Com terminais de parafuso |

---

**Adequado para**

A.1 / A.8 / C.8

---

---

**Sustentabilidade**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Sem halogéneos                      | Sim |
| Em conformidade com a diretiva RoHS | Sim |

Imagens e esquemas

