




WAF1316WG

### A.x/C.x - Botão rotativo 2-1-3, branco brilhante

#### Características técnicas

##### Arquitetura

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Tipo de órgão de comando | Rotativo |
|--------------------------|----------|

##### Controlos e indicadores

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Número de teclas (gang) | 1 |
|-------------------------|---|

##### Materiais

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Contém material reciclado (% do peso total do plástico) | 48,79 %        |
| Cor                                                     | Branco-claro   |
| Código RAL                                              | 9016           |
| Acabamento                                              | Brilhante      |
| Material                                                | Termoplástico  |
| Tratamento                                              | Sem tratamento |

##### Dimensões

|              |          |
|--------------|----------|
| Altura       | 56 mm    |
| Largura      | 56 mm    |
| Profundidade | 26,95 mm |

##### Capacidade

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 0 |
|-------------------|---|

##### Conexão

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Tipo de conector/ficha | Sem |
|------------------------|-----|

##### Conetividade

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Tipo de montagem | Montagem por parafuso |
|------------------|-----------------------|

##### Equipamento

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Janela de controlo/saída de luz | Não |
| A chave é removível             | Não |

##### Acessórios

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tem campo de etiquetagem | Não |
|--------------------------|-----|

##### Segurança

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Classe de proteção de entrada (IP) | IP20 |
| Resistência ao impactos IK         | IK05 |

##### Condições de utilização

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 40 °C |
|------------------------------|------------|

##### Texto

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Impressão          | Símbolo "Interrutor de 3 níveis"    |
| Modo de instalação | Fixação de parafuso através da base |
| Tampa              | Sem tampa                           |

##### Identificação

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Sistema de montagem | Elemento de controlo |
|---------------------|----------------------|

##### Funções

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Com função de bloqueio por toque | Não |
|----------------------------------|-----|

##### Adequado para

|                       |  |
|-----------------------|--|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |  |
|-----------------------|--|

##### Sustentabilidade

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC               | Sim |
| Em conformidade com a diretiva RoHS | Sim |

Imagens e esquemas

