




WAF1320BG

Element centralny łcz.klucz, klucz wyjm. w poz. 0 Ax/Cx czar. poł.

#### Właściwości techniczne

##### Architektura

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Element sterujący/obsługowy | Klucz |
|-----------------------------|-------|

##### Elementy sterujące i wskaźniki

|                   |   |
|-------------------|---|
| Liczba przycisków | 1 |
|-------------------|---|

##### Materiały

|              |            |
|--------------|------------|
| Kolor        | Czarny     |
| Kod RAL      | 9005       |
| Powierzchnia | Połysk     |
| Materiał     | Termoplast |
| Wykończenie  | Barwiony   |

##### Wymiary

|           |       |
|-----------|-------|
| Wysokość  | 56 mm |
| Szerokość | 56 mm |
| Głębokość | 22 mm |

##### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 0 |
|----------------|---|

##### Rodzaj połączenia

|                  |     |
|------------------|-----|
| Typ złącza/wtyku | Bez |
|------------------|-----|

##### Łączność

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe |
|----------------|-------------------|

##### Sprzęt

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Z soczewką               | Nie              |
| Możliwość wyjęcia klucza | Tak, w pozycji 0 |

##### Akcesoria

|              |     |
|--------------|-----|
| Pole opisowe | Nie |
|--------------|-----|

##### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
| Odporność na uderzenie IK          | IK05 |

##### Warunki użytkowania

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 40 °C |
|-------------------------|------------|

##### Dodatkowe informacje

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| Nadruk | Z nadrukowanym symbolem strzałek       |
| Montaż | Mocowanie za pomocą śrub poprzez cokol |

##### Identyfikacja

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Konfiguracja elementów | Element sterowania |
|------------------------|--------------------|

##### Funkcje

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Z funkcją załączania na stałe lub załączania chwilowego | Tak |
|---------------------------------------------------------|-----|

##### Odpowiednie do

|                       |  |
|-----------------------|--|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |  |
|-----------------------|--|

##### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |

Ilustracje | Rysunki

