




WAF1320TA

A.x/C.x - Interruptor rotativo c/chave, para estores, pos. "0", titânio mate

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Chave
--------------------------	-------

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)	1
-------------------------	---

Materiais

Cor	Titânio
Código RAL	9006
Acabamento	Metálico
Material	Termoplástico
Tratamento	Envernizado

Dimensões

Altura	56 mm
Largura	56 mm
Profundidade	22 mm

Capacidade

Número de módulos	0
-------------------	---

Conexão

Tipo de conector/ficha	Sem
------------------------	-----

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Não
A chave é removível	Sim, na posição 0

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Segurança

Classe de proteção de entrada (IP)	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 40 °C
------------------------------	------------

Texto

Impressão	Com impressão de símbolos de setas
Modo de instalação	Fixação de parafuso através da base

Identificação

Sistema de montagem	Elemento de controlo
---------------------	----------------------

Funções

Com função de bloqueio por toque	Sim
----------------------------------	-----

Adequado para

A.1 / A.8 / C.1 / C.8	
-----------------------	--

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim

Imagens e esquemas

