




WAS7700WG

**Płytki czołowa do gniazda STANDARD BRYTYJSKI, , A.x/C.x biały połys**

**Właściwości techniczne**

**Architektura**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Element sterujący/obsługowy | Gniazdo |
|-----------------------------|---------|

**Materiały**

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Kolor                                                      | Biały      |
| Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku) | 50,00 %    |
| Kod RAL                                                    | 9016       |
| Powierzchnia                                               | Połysk     |
| Materiał                                                   | Termoplast |
| Wykończenie                                                | Barwiony   |

**Wymiary**

|           |         |
|-----------|---------|
| Wysokość  | 55,6 mm |
| Szerokość | 56 mm   |
| Głębokość | 8,5 mm  |

**Pojemność**

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 0 |
|----------------|---|

**Rodzaj połączenia**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Typ złącza/wtyku | Standard brytyjski |
|------------------|--------------------|

**Łączność**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe |
|----------------|-------------------|

**Sprzęt**

|            |     |
|------------|-----|
| Z soczewką | Nie |
|------------|-----|

**Akcesoria**

|              |     |
|--------------|-----|
| Pole opisowe | Nie |
|--------------|-----|

**Bezpieczeństwo**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
| Odporność na uderzenie IK          | IK05 |

**Warunki użytkowania**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 40 °C |
|-------------------------|------------|

**Dodatkowe informacje**

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| Montaż | Mocowanie za pomocą śrub poprzez cokół |
| Oslona | Bez pokrywy                            |

**Identyfikacja**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Konfiguracja elementów | Płytki czołowa |
|------------------------|----------------|

**Odpowiednie do**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |  |
|-----------------------|--|

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |