





WAF4380WG



**High Definition Steckdose HDMI mit 90° Steckanschluss, A.x/C.x, li.weiß glänzend**

**Technische Eigenschaften**

**Anschluss**

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Anschluss-/Steckertyp                       | HDMI |
| Anzahl der Anschlüsse                       | 1    |
| Mit 90° gedrehtem hinteren Steckeranschluss | Ja   |

**Werkstoff**

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Lichtweiß   |
| RAL Nummer | 9016        |
| Glanzgrad  | Glänzend    |
| Werkstoff  | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

**Abmessungen**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Höhe                        | 71 mm    |
| Breite                      | 71 mm    |
| Tiefe                       | 41,65 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 46 mm    |
| Einbautiefe                 | 32 mm    |

**Konnektivität**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Auslassrichtung Datendose | Waagrecht          |
| Montageart                | Schraubbefestigung |

**Ausstattung**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Mit Montageplatte | Nein |
| Geschirmt         | Nein |
| Mit Staubschutz   | Nein |

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK              | IK05 |

**Einsatzbedingungen**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 40 °C |
|--------------------|------------|

**Texte**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Auslass             | Mit Geradeauslass   |
| Beschriftung        | Ohne Beschriftung   |
| Schirmung           | Gehäuse ungeschirmt |
| Tragplatte/Tragring | Mit Tragplatte      |

**Geeignet für**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |  |
|-----------------------|--|

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |