



WAC1020



Przycisk connected 2-krotny, A.x/C.x

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy I_n	0 A
-----------------------	-----

Sprzęt

Liczba styków NO	0
Liczba styków NC	0
Z soczewką	Tak

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Moc

Moc rozproszona (we wkładce topikowej)	0 W
--	-----

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC)	0-0 V
Napięcie sterowania AC	0-0 V

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Łącznik przyciskowy podwójny
-----------------------------	------------------------------

Zasilanie

Napięcie zasilania	230 V +/- 10%
--------------------	---------------

Łączność

Rodzaj montażu	Montaż wtykowy
Connected	Tak
Standard łączności Matter	Tak

Dodatkowe informacje

Opis cech specjalnych przycisków	Lokalne sterowanie podłączonym obciążeniem za pomocą przycisków, wejść dodatkowych oraz poprzez ekosystem Matter Ustawienia wskaźników LED: Wizualizacja (wskazanie stanu), oświetlenie orientacyjne, wyłączone, sterowanie poprzez Matter W przypadku użycia z mechanizmem zasilającym: Urządzenie podrzędne do sterowania urządzeniem nadrzędnym (maksymalnie 5 urządzeń podrzędnych) oraz przyciski Matter W przypadku użycia z mechanizmem ściemniającym: Zapamiętywanie poziomu ściemnienia / wybór rodzaju obciążenia, ustawienia wskaźnika LED, sterowanie poprzez Matter oraz przyciski Matter W przypadku użycia z mechanizmem załączającym: tryb „zawsze włączony” umożliwiający trwałe załączenie wyjścia przekaźnikowego, obsługę przycisków Matter oraz ustawienia wskaźnika LED
----------------------------------	--

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	2
-------------------	---

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
---------------------------	-----

Ilustracje | Rysunki

