




WAN7040WG

**Płytką czołową z przyciskiem do czujnika ruchu, A.x/C.x biały połysk**

**Właściwości techniczne**

**Architektura**

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Element sterujący/obsługowy | Płytką centralną |
|-----------------------------|------------------|

**Elementy sterujące i wskaźniki**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Liczba przycisków | 1 |
|-------------------|---|

**Materiały**

|              |            |
|--------------|------------|
| Kolor        | Biały      |
| Kod RAL      | 9016       |
| Powierzchnia | Połysk     |
| Materiał     | Termoplast |
| Wykończenie  | Barwiony   |

**Wymiary**

|           |       |
|-----------|-------|
| Wysokość  | 55 mm |
| Szerokość | 55 mm |
| Głębokość | 20 mm |

**Pojemność**

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 1 |
|----------------|---|

**Rodzaj połączenia**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Typ złącza/wtyku | Bez |
|------------------|-----|

**Łączność**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Rodzaj montażu | Montaż na click |
|----------------|-----------------|

**Sprzęt**

|            |     |
|------------|-----|
| Z soczewką | Nie |
|------------|-----|

**Akcesoria**

|              |     |
|--------------|-----|
| Pole opisowe | Nie |
|--------------|-----|

**Bezpieczeństwo**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
| Odporność na uderzenie IK          | IK04 |

**Warunki użytkowania**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 40 °C |
|-------------------------|------------|

**Identyfikacja**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Konfiguracja elementów | Płytką czołową |
|------------------------|----------------|

**Odpowiednie do**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |  |
|-----------------------|--|

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |