




WAE1017WG

ZasilaczZ z ramką, A.1, biały połysk

Właściwości techniczne

Napięcie

Zakres napięcia pracy	24 - 24 V
Zakres napięcia wejściowego	100-240 V
Napięcie wyjściowe	24 - 24 V

Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9016
Powierzchnia	Połysk
Materiał	Termoplast

Wymiary

Wysokość	80,50 mm
Szerokość	80,50 mm
Głębokość	42 mm
Głębokość zabudowy	33,3 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

Dodatkowe informacje

Montaż	Element centralny mocowany zatrzaskowo
Ochrona	Nie
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Oświetlenie	Bez podświetlenia (brak możliwości podświetlenia)

Odpowiednie do

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

