



WAC1010



BP conectavel x2 A.x/C.x

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente nominal IN	0 A
---------------------	-----

Equipamento

Número de contactos NA	0
Número de contactos NF	0
Janela de controlo/saída de luz	Sim

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

Potência

Perda de potência na entrada IN	0 W
---------------------------------	-----

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	0-0 V
Tensão de comando AC	0-0 V

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Botão de pressão simples
--------------------------	--------------------------

Alimentação

Tensão de alimentação	230 V +/- 10%
-----------------------	---------------

Conetividade

Conectável	Sim
Norma de conetividade Matter	Sim

Texto

Descrição de funções especiais para botões	Controlo local da carga ligada com os botões ou linhas de extensão e através do ecossistema Matter
Definições do indicador LED: Indicação de estado, iluminação de orientação, desligada, controlo através de Matter	Quando usado com a fonte de alimentação: "Slave" para acionar um dispositivo "master" (até 5 "slaves" possíveis) e botões de Matter
Quando usado com o módulo de potência para variação da iluminação: Memorizar o nível de escurecimento/selecionar o tipo de carga, definições de indicadores LED, controlo através da matéria	Quando utilizado com o mecanismo de estores: Calibração do estor, modo principal/secundário, modo de festa, definições do indicador LED e controlo através de Matter
Quando usado com o módulo de potência para comutação: SEMPRE no modo para fechar permanentemente a saída do relé, os botões Matter e as definições dos indicadores LED	

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)	1
-------------------------	---

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim

Imagens e esquemas

