Fiche technique du produit
WAC1061



WAC1061

Détecteur mouv., connectable, 1.1m, A.x/C.x

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur de montage	1,0 - 1,1 m
Hauteur de montage	12 mm

Détection

Type de capteur	Détecteur de mouvement
Ø du champ de détection, au niveau du sol	8-16 m
Angle de détection	90 - 180 °
Angle de détection, réglable	90 - 180 °

Matières

Couleur	Gris
Finition de la surface	Mat
Traitement	Non traité
Matière	PVC

Distance de portée

Portée max. frontale	12 m
Portée max. latérale	16 m

Éclairage

Luminosité de rdéclenchement, réglable	5-1000 lx

Réglages

Luminosité de rdéclenchement, réglable	Oui

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C

Sécurité

Indice de protection IP	IP20

Textes

Description des fonctions spéciales pour les détecteurs et les capteurs	Contrôle automatique avec le détecteur de mouvement/bouton local et via l'écosystème Matter Détecteur de mouvement infrarouge à 180°, temporisation de coupure réglable, réglages lux, mode d'apprentissage, bouton marche/arrêt/automatique, capteur Matter pour la détection du niveau de lux En cas d'utilisation avec mécanisme d'alimentation : Esclave pour déclencher un appareil principal (jusqu'à 5 esclaves possibles) et capteurs Matter En cas d'utilisation avec mécanisme de commutation : Mode toujours allumé pour fermer définitivement la sortie relais En cas d'utilisation avec module variation : Mémorisation du niveau de variation/sélection du type de charge, contrôle via Matter
Protection	Non

Connectivité

Interconnectable	Oui
Norme de connectivité Matter	Oui

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins











