



WAC1061



Detetor movimento conectável 1,1m A.x/C.x

Características técnicas

Dimensões

Altura de instalação	1,0 - 1,1 m
Altura de montagem	12 mm

Deteção

Tipo de sensor	Detetor de movimento
Diâmetro de deteção no piso	8-16 m
Ângulo de deteção	90 - 180 °
Ângulo de deteção ajustável	90 - 180 °

Materiais

Cor	Cinzentos
Acabamento	Mate
Tratamento	Sem tratamento
Material	Plástico

Distância de atuação

Alcance máximo frontal	12 m
Capacidade de transmissão máxima lateral	16 m

Iluminação

Regulação de lux	5-1000 lx
------------------	-----------

Modo de configuração

Regulação de lux	Sim
------------------	-----

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

Segurança

Classe de proteção de entrada (IP)	IP20
------------------------------------	------

Texto

Descrição de características especiais para detetores e sensores	Controlo automático com o detetor de movimento/botão local e através do ecossistema de Matter Detetor de movimento infravermelho 180 graus, atraso ajustável de desligar, definições de lux, modo de aprendizagem, botão ligar/desligar/automático, sensor de matéria para deteção de nível de lux Quando usado com a fonte de alimentação: "Slave" para acionar um dispositivo "Master" (até 5 "slaves" possíveis) e sensores Matter Quando usado com o módulo para comutação: SEMPRE no modo LIGADO para fechar permanentemente a saída do relé Quando usado com o módulo para variação da iluminação: Memorizar o nível de escurecimento/selecionar o tipo de carga, controlar através de Matter
--	--

Proteção	Não
----------	-----

Conetividade

Conectável	Sim
Norma de conetividade Matter	Sim

Sustentabilidade

Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim
-------------------------------------	-----

Imagens e esquemas

