



WAN1062

## A.x/C.x - Detetor de mov 2,2m

### Características técnicas

#### Dimensões

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Altura de instalação | 2,0 - 2,2 m |
| Altura de montagem   | 12 mm       |

#### Deteção

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Tipo de sensor              | Detetor de movimento |
| Diâmetro de deteção no piso | 8-12 m               |
| Ângulo de deteção           | 90 - 180 °           |
| Ângulo de deteção ajustável | 90 - 180 °           |

#### Materiais

|            |                |
|------------|----------------|
| Cor        | Cinzentos      |
| Acabamento | Mate           |
| Tratamento | Sem tratamento |
| Material   | Plástico       |

#### Distância de atuação

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Alcance máximo frontal                   | 12 m |
| Capacidade de transmissão máxima lateral | 12 m |

#### Iluminação

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Regulação de lux | 5-1000 lx |
|------------------|-----------|

#### Modo de configuração

|                  |     |
|------------------|-----|
| Regulação de lux | Sim |
|------------------|-----|

#### Condições de utilização

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 45 °C |
|------------------------------|------------|

#### Segurança

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Classe de proteção de entrada (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

#### Texto

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição de características especiais para detetores e sensores | <p>Controlo automático com o detetor de movimento/botão local</p> <p>Detetor de movimento infravermelho 180 graus, fixar o atraso de desativação 180 s, definições de lux, modo de aprendizagem, botão ligar/desligar/automático</p> <p>Quando usado com a fonte de alimentação: "Slave" para acionar um dispositivo "Master" (até 5 "slaves" possíveis)</p> <p>Quando usado com o módulo para variação da iluminação: Memorizar o nível de escurecimento/selecionar o tipo de carga</p> <p>Quando usado com o interruptor/inserção do regulador de intensidade da luz: Detetor principal</p> |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |     |
|----------|-----|
| Proteção | Não |
|----------|-----|

#### Conetividade

|            |     |
|------------|-----|
| Conectável | Não |
|------------|-----|

#### Sustentabilidade

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Em conformidade com a diretiva RoHS | Sim |
|-------------------------------------|-----|

Imagens e esquemas

