




WDN2030

Ściemniacz przyciskowy, 1-krotny

Właściwości techniczne

Napięcie

Zakres napięcia pracy	230 - 230 V
-----------------------	-------------

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio	Nie
---------------------------------	-----

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Wymiary

Głębokość zabudowy	32 mm
Wysokość	70 mm
Szerokość	70 mm
Głębokość	32 mm

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Przycisk przywołania
-----------------------------	----------------------

Moc

Zużycie energii w trybie czuwania	0,2 W
Lampy żarowe 230 V i halogenowe	350 W

Oświetlenie

Lampy LED 230 V z możliwością ściemniania	3 - 200 W
---	-----------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Rodzaj połączenia

Przekrój przewodu	1 - 2,5 mm ²
-------------------	-------------------------

Dodatkowe informacje

Opis funkcji specjalnych wkładów	Ściemniacz 1-krotny stosowany z modulem przyciskowym i czujnikami ruchu, z pomocniczym wejściem sterującym Optymalizacja charakterystyki ściemniania poprzez precyzyjną regulację rodzaju obciążenia i specjalnych trybów ustawień
----------------------------------	---

Sprzęt

Wejście modułów dodatkowych	Tak
-----------------------------	-----

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----

Ilustracje | Rysunki

